

# Piastra VMPAL-EG

Codice prodotto: 560956

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20.5 mm
Lunghezza	107.3 mm
Funzione integrata	Scarico canalizzato
Struttura unità di valvole	Le dimensioni delle valvole possono essere miste
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Intervallo di regolazione di pressione	0.5 bar...5 bar
Pressione d'ingresso 1	0.5 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	30 g
Attacco pneumatico 3/5	Per cartuccia da 20 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	PA