


Sottobase di collegamento elettrico VMPAL-EVAP-10-1-4

Codice prodotto: 560967

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione valvola	10 mm
Numero max di posti valvola	4
Numero massimo di bobine valvola	4
Funzione integrata	Assegnazione con codice colore della funzione della valvola
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	29 g
Colore corpo	grigio
Materiale corpo	PA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)