



Raccordo a innesto a T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Codice prodotto: 562248

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frequenza del collegamento	100
Tipo di montaggio	Avvitamento
Peso prodotto	25.5 g
Collegamento elettrico	4 poli/4 poli/4 poli Codifica A/Codifica A/Codifica A Connettore femmina/connettore femmina/connettore maschio M12x1/M12x1/M12x1
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Materiale corpo	Rinforzato TPE-U(PU) Zinco pressofuso
Materiale ghiera	Rinforzato con PA
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame Bronzo