


Cavo di collegamento VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Codice prodotto: 562392

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Collegamento elettrico	Cavo con connettore maschio
Caratteristiche cavo	Standard
Raggio minimo di curvatura del cavo	84 mm
Diametro cavo	11.2 mm
Struttura del cavo	25 x 0,34 mm ²
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	PVC