

Cavo di collegamento NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Codice prodotto: 562473

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indicazione dello stato di commutazione	LED giallo
Peso prodotto	165 g
Collegamento elettrico	A 4 poli/a 2 fili Connettore angolare/cavo M8x1
Intervallo di tensione d'esercizio DC	20.4 V...26.4 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	3 A
Lunghezza del cavo	10 m
Caratteristiche cavo	applicabile su catene portacavi
Raggio minimo di curvatura del cavo	35 mm
Diametro cavo	3.3 mm
Struttura del cavo	2 x 0,25 mm ²
Estremità dei fili	Bussola terminale
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale corpo	TPE-U(PU)
Materiale del contatto elettrico	Ottone Bronzo
Materiale della guaina isolante	PVC