

# Giunto EAMC-16-20-3-5

Codice prodotto: 562672

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	3 mm
Diametro di montaggio 2	5 mm
Dimensione	16
Lunghezza nominale	20 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	0.2 Nm
Peso prodotto	8 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)