

Valvola di inserimento MS9-EM-NG-S-VS

Codice prodotto: 562954

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Dimensione	9
Dimensioni griglia	90 mm
Design	Saracinesca a pistone
Tipo di azionamento	Manuale
Principio di tenuta	Morbido
Funzione aria di scarico	Senza opzione di controllo del flusso
Blocco attuatore	Manopola con arresto
Tipo di reset	Forzato
Tipo di pilotaggio	Diretto
Funzione valvola	Elettrovalvola a impulsi a 3/2 vie
Pressione di lavoro	0 bar...20 bar
lap	Sovrapposizione positiva
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	18000 l/min
Portata nominale standard da 2 a 3	14100 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Suono del livello di pressione	93 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	2400 g
Collegamento pneumatico, porta 3	G1
Materiale spola	POM
Materiale guarnizioni	NBR

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	Alluminio pressofuso