

Piastra di strozzatura VABF-S7-F1B5P1-F

Codice prodotto: 563401

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Aria di pilotaggio	Esterni Interno
Pressione d'esercizio	0 MPa...1.2 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...12 bar
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP65
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco dell'aria pilotaggio 12	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Flangia 1/4 Configurazione dei fori NAMUR
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Alluminio rivestito con ematal
Materiale guarnizioni	NBR