

Raccordo a innesto passa-parete QBS-3/8T-U

Codice prodotto: 564752

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione | Standard |
| Dimensione nominale | 0.315 in |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Progettazione | Paratia |
| Dimensioni del pacchetto | 5 |
| Design | Principio push-pull |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | 0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | 0.95 bar...10 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C 32 °F...140 °F |
| Peso prodotto | 2.11 oz |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Per tubo diametro esterno 3/8" |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | Per diametro esterno della tubazione di 3/8" |
| Colore dell'anello di rilascio | grigio |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | Ottone, nichelato |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale della guarnizione del tubo | NBR |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio | Acciaio inossidabile ad alta lega |