


**Kit assiale**  
**EAMM-A-P10-38A-70A**  
Codice prodotto: 564997

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lunghezza nominale                       | 13.75 mm                                  |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Velocità di rotazione max.               | 8000 1/min                                |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio                | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria               | 0 - 95%                                   |
| Grado di protezione                      | IP40                                      |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa              | 5.87 kgmm <sup>2</sup>                    |
| Coppia trasmissibile                     | 12.5 Nm                                   |
| Peso prodotto                            | 200 g                                     |
| Codice interfaccia, attuatore            | P10-38A                                   |
| Codice interfaccia, ingresso motore      | 70A                                       |
| Codice interfaccia, corpo della frizione | 38A                                       |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |