


# Linea di connessione NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE25

Codice prodotto: 565283

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica cavo	Per applicazioni statiche
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 24$ V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1,64 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	520 g
Connessione elettrica	a 25 poli Connettore femmina Sub-D
Composizione cavo	25 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	9,9 mm
Lunghezza cavo	2,5 m
Fissaggio	4-40UNC
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	TPE
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo dorato