

Ugello di soffiaggio LPZ-RB-150-B

Codice prodotto: 565316

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Suono del livello di pressione	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Attacco pneumatico	Filetto maschio M12x1,25
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Ottone Ottone nichelato