

Raccordo a innesto CRQS-1/8-5/32-U

Codice prodotto: 565318

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	0.118 in
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Esecuzione diritta
Dimensioni del pacchetto	1
Design	Principio push-pull
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...14 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C -4 °F...302 °F
Coppia di serraggio max.	8.85 ft-lbf
Peso prodotto	0.342 oz
Cavi adatti	PFAN
Tipo di montaggio	Esagono esterno 15/32
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio 1/8 NPTF
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 5/32"
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale anello di smontaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale della guarnizione del tubo	FPM
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega