

Connettore maschio NECU-L3G8-C2-IS

Codice prodotto: 565709

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frequenza del collegamento	100
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	55.5 g
Collegamento elettrico	A 8 poli Morsetto a vite Connettore maschio diritto
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	12 A
Immunità alle sovratensioni	4 kV
Sezione del conduttore	0.2 mm²...2.5 mm²
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Blu
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame Stagnato