

**Morsettiera**  
**NECU-L3G8-C1**  
Codice prodotto: 565712

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica                           | Valore                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza del collegamento               | 100                                                                    |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                                              |
| Peso prodotto                            | 36 g                                                                   |
| Collegamento elettrico                   | A 8 poli<br>Morsetto elastico di trazione<br>Connettore maschio dritto |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC    | 0 V...30 V                                                             |
| Capacità di carico di corrente a 40 °C   | 12 A                                                                   |
| Immunità alle sovratensioni              | 4 kV                                                                   |
| Sezione del conduttore                   | 0.2 mm²...2.5 mm²                                                      |
| Temperatura ambiente                     | -40 °C...85 °C                                                         |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                              |
| Grado di inquinamento                    | 3                                                                      |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                              |
| Materiale corpo                          | PA                                                                     |
| Colore corpo                             | Nero                                                                   |
| Materiale del contatto elettrico         | Lega di rame<br>Stagnato                                               |