


Connettore con cavo NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2

Codice prodotto: 566658

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	8 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento H
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	2
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a scatto
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	2
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	2
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...60 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	3 A
Lunghezza del cavo	0.5 m
Caratteristiche cavo	Per applicazioni statiche
Diametro cavo	3.4 mm
Struttura del cavo	2 x 0,14 mm ²
Sezione nominale conduttore	0.14 mm ²
Estremità dei fili	Guaina rimossa Tagliare di netto
Grado di protezione	IP40
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Colore guaina del cavo	grigio
Materiale corpo	POM
Colore corpo	Nero
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame Stagnato
Materiale della guaina isolante	PVC