


Sottobase elettrica VAVE-L1-1S2-LR

Codice prodotto: 566720

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione da inversione di polarità	Per tensione d'esercizio
Funzioni aggiuntive	Parascintille Riduzione corrente di ritenuta
Display degli stati dei segnali	LED
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Grado di inquinamento	3
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Istruzioni UK per CEM
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	1.5 g
Collegamento elettrico	A 2 poli Connettore femmina
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Tipo di montaggio	Clip
Colore corpo	Nero
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA