

## Sottobase elettrica VAVE-L1-1L1-LR

Codice prodotto: 566726

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Protezione da inversione di polarità            | Per tensione d'esercizio                        |
| Funzioni aggiuntive                             | Parascintille<br>Riduzione corrente di ritenuta |
| Display degli stati dei segnali                 | LED                                             |
| Tensione nominale d'esercizio DC                | 24 V                                            |
| Immunità alle sovratensioni                     | 0.8 kV                                          |
| Grado di inquinamento                           | 3                                               |
| Approvazione                                    | Marchio di fabbrica RCM                         |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva EMC<br>Istruzioni UK per CEM |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione         |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Grado di protezione                             | IP40                                            |
| Temperatura ambiente                            | -5 °C...60 °C                                   |
| Posizione di montaggio                          | Opzionale                                       |
| Peso prodotto                                   | 4.6 g                                           |
| Sezione del conduttore                          | 0.14 mm <sup>2</sup>                            |
| Collegamento elettrico                          | Cavetto                                         |
| Lunghezza del cavo                              | 0.5 m                                           |
| Estremità dei fili                              | Bussola terminale                               |
| Collegamento conduttore di protezione           | Non disponibile                                 |
| Tipo di montaggio                               | Clip                                            |
| Colore corpo                                    | Nero                                            |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)       |
| Materiale corpo                                 | PA                                              |