

# Sottobase elettrica VAVE-L1-1L4-LR

Codice prodotto: 566729

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione da inversione di polarità	Per tensione d'esercizio
Funzioni aggiuntive	Parascintille Riduzione corrente di ritenuta
Display degli stati dei segnali	LED
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Grado di inquinamento	3
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Istruzioni UK per CEM
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	33.5 g
Sezione del conduttore	0.14 mm <sup>2</sup>
Collegamento elettrico	Cavetto
Lunghezza del cavo	5 m
Estremità dei fili	Puntale
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Tipo di montaggio	Clip
Colore corpo	Nero
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA