

Modulo di misurazione CPX-CMIX-M1-1

Codice prodotto: 567417

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni (P x L x H)	50 x 107 x 55 mm
Diagnosi	Diagnosi orientata al canale e al modulo
Corrente nominale di corto circuito	Sì
Diagnosi specifiche del dispositivo	Sottensione di moduli Eccessivo calo della tensione del sistema di misura Tramite display locale a 7 segmenti
Numero max. di moduli	9
Display	Display a 7 segmenti
Display di stato	LED giallo = PL (carico di potenza) LED rosso = errore
Intervallo di tensione d'esercizio DC	18 V...30 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Tempo minimo di mancanza di tensione	10 ms
Assorbimento di corrente alla tensione nominale	80 mA
Approvazione	C-Tick
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 95% Non condensante
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	140 g
Assi per stringa	1
Numero stringhe asse	1
Lunghezza max. cavo	30 m
Connessione elettrica dell'interfaccia di controllo	Connettore femmina M9 A 5 poli
Interfaccia di comando	Digitale CAN bus con protocollo Festo
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA