

# Tubo in plastica PLN-.-U

Codice prodotto: 567449

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0,095 MPa...0,7 MPa -13.775 psi...101,5 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0,95 bar...7 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 MPa...1,4 MPa -13.775 psi...203 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0,95 bar...14 bar
Nota sulla pressione operativa	Acqua: max. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-22 °F...178 °F
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Naturale Rosso Nero Argento Bianco
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PE