


# Piastra di isolamento verticale VMPA1-HS

Codice prodotto: 567805

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore   |
|---|--|
| Larghezza                                   | 10 mm  |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale  |
| Connessione pneumatica verticale            | Intercettazione per 1  |
| Pressione di lavoro                         | 3 bar...8 bar  |
| Portata nominale standard di ventilazione   | 103 l/min  |
| Portata nominale standard dello scarico     | 213 l/min  |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Grado di protezione                         | IP65   |
| Temperatura ambiente                        | -5 °C...50 °C  |
| Peso prodotto                               | 60 g   |
| Fissaggio con montaggio verticale           | Su sottobase accoppiabile<br>Su sottobase singola  |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale corpo                             | Lega di alluminio battuto<br>Rinforzato con PA   |