


# Tubo in plastica PUN-H-3/16-BL-150-CB

Codice prodotto: 567947

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                            | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno pollici                                  | 3/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata              | 0.069 Feet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raggio minimo di curvatura                                | 0.025 Feet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Istruzioni per l'uso                                      | TPE-U a base di etere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caratteristiche tubo                                      | applicabile su catene portacavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pressione operativa in funzione della temperatura         | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota sulla pressione operativa                            | Acqua: pressione d'esercizio in funzione della temperatura, vedi diagramma, max. 0,3 MPa a 0 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fluido di lavoro                                          | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale test antincendio                                | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conformità PWIS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Classe camera bianca                                      | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                         | Vedere le informazioni avanzate sul materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente                                      | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso prodotto secondo la lunghezza                        | 1.4 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attacco pneumatico                                        | Per connettori a innesto con diametro esterno di 3/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore                                                    | Blu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durezza Shore                                             | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale tubo                                            | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |