

Tubo in plastica

PUN-H-3/8-SW-150-CB

Codice prodotto: 567958

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Diametro esterno pollici | 3/8 |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata | 0.171 Feet |
| Raggio minimo di curvatura | 0.081 Feet |
| Istruzioni per l'uso | TPE-U a base di etere |
| Caratteristiche tubo | applicabile su catene portacavi |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -14.4 psi...145 psi |
| Nota sulla pressione operativa | Acqua: pressione d'esercizio in funzione della temperatura, vedi diagramma, max. 0,3 MPa a 0 - 60 °C |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::-] Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Materiale test antincendio | UL94 HB |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Idoneità della camera bianca, misurata in base a ISO 14644-14 | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -31 °F...145 °F |
| Peso prodotto secondo la lunghezza | 5.16 oz/ft |
| Attacco pneumatico | Per connettore a innesto diametro esterno 3/8" |
| Colore | Nero |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale tubo | TPE-U(PU) |