

Tubo in plastica PEN-1/2-SW-150-CB

Codice prodotto: 569886

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno pollici	1/2
Raggio di curvatura rilevante per la portata	0.196 Feet
Raggio minimo di curvatura	0.108 Feet
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...0.4 MPa -13.775 psi...58 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...4 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Nota sulla pressione operativa	Acqua: max. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-22 °F...140 °F
Peso prodotto secondo la lunghezza	9.12 oz/ft
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto O.D. 1/2"
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PE