

## Tubo in plastica PEN-5/16-BL-150-CB

Codice prodotto: 569892

FESTO



### Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno pollici                                         | 5/16                                                                                              |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata                     | 0.114 Feet                                                                                        |
| Raggio minimo di curvatura                                       | 0.073 Feet                                                                                        |
| Caratteristiche tubo                                             | applicabile su catene portacavi                                                                   |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...0.4 MPa<br>-13.775 psi...58 psi                                                      |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...4 bar                                                                                 |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura              | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi                                                       |
| Pressione operativa in funzione della temperatura                | -0.95 bar...10 bar                                                                                |
| Nota sulla pressione operativa                                   | Acqua: max. 0,6 MPa a 0 - 50 °C                                                                   |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio)                 |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Classe camera bianca                                             | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente                                             | -22 °F...140 °F                                                                                   |
| Peso prodotto secondo la lunghezza                               | 2.69 oz/ft                                                                                        |
| Attacco pneumatico                                               | Per connettori a innesto con diametro esterno di 5/16"                                            |
| Colore                                                           | Blu                                                                                               |
| Durezza Shore                                                    | D 52 +/-3                                                                                         |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                         |
| Materiale tubo                                                   | PE                                                                                                |