

Tubo in plastica PLN-5/8-NT-150-CB

Codice prodotto: 569903

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno pollici	5/8
Raggio di curvatura rilevante per la portata	0.311 Feet
Raggio minimo di curvatura	0.197 Feet
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -13.775 psi...101.5 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...7 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...14 bar
Nota sulla pressione operativa	Acqua: max. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-22 °F...176 °F
Peso prodotto secondo la lunghezza	9.47 oz/ft
Attacco pneumatico	Per diametro esterno del connettore a innesto di 5/8"
Colore	Naturale
Durezza Shore	D 52 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PE