

# Tubo in plastica PLN-5/8-SW-150-CB

Codice prodotto: 569911

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno pollici                                         | 5/8                                                                                               |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata                     | 0.311 Feet                                                                                        |
| Raggio minimo di curvatura                                       | 0.197 Feet                                                                                        |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-13.775 psi...101.5 psi                                                   |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...7 bar                                                                                 |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura              | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-13.775 psi...203 psi                                                     |
| Pressione operativa in funzione della temperatura                | -0.95 bar...14 bar                                                                                |
| Nota sulla pressione operativa                                   | Acqua: max. 0,6 MPa a 0 - 50 °C                                                                   |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio)                  |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Classe camera bianca                                             | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                                | Vedere le informazioni avanzate sul materiale                                                     |
| Temperatura ambiente                                             | -22 °F...176 °F                                                                                   |
| Peso prodotto secondo la lunghezza                               | 9.47 oz/ft                                                                                        |
| Attacco pneumatico                                               | Per diametro esterno del connettore a innesto di 5/8"                                             |
| Colore                                                           | Nero                                                                                              |
| Durezza Shore                                                    | D 52 +/-3                                                                                         |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                         |
| Materiale tubo                                                   | PE                                                                                                |