


Piastra di copertura VABB-L1-10A

Codice prodotto: 569986

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	10.5 mm
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	9.4 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di copertura	Lega di alluminio battuto