

# Tubo in plastica PAN-MF-14X2-SW

Codice prodotto: 570362

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	14 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	75 mm
Diametro interno	10 mm
Raggio minimo di curvatura	50 mm
Conforme allo standard	DIN 73378-PA12-PHL
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...2.2 MPa -13.775 psi...319 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...22 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olio minerale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.077 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettori a innesto con diametro esterno di 14 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 65 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PA12-P