

# Tubo in plastica PAN-14X2-SI

Codice prodotto: 570392

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	14 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	80 mm
Diametro interno	10 mm
Raggio minimo di curvatura	50 mm
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.7 MPa -13.775 psi...246.5 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...17 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Classificazione marittima	Certificato See
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.077 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettori a innesto con diametro esterno di 14 mm
Colore	Argento
Durezza Shore	D 55 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-A