


# Modulo di alimentazione VMPAL-SP

Codice prodotto: 570774

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	23.2 mm
Lunghezza	107.3 mm
Struttura unità di valvole	Le dimensioni delle valvole possono essere miste
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressione pilotaggio	3 bar...8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	50 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Per cartuccia 20 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del modulo di alimentazione	Lega di alluminio battuto Rinforzato con PA