



Piastra terminale VMPAL-EPL-SD9-IP40

Codice prodotto: 570777

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	43 mm
Lunghezza	107.3 mm
Numero max di posti valvola	8
Struttura unità di valvole	Le dimensioni delle valvole possono essere miste
Numero massimo di bobine valvola	8
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressione pilotaggio	3 bar...8 bar
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP40
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	190 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Connettore multipolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettori maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero di poli	9
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra terminale	Alluminio pressofuso Rinforzato con PA