


Connettore a innesto NECU-FCG40-K

Codice prodotto: 570895

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	EN 60603-13
Frequenza del collegamento	50
Uscita del cavo	Diritto
Peso prodotto	5 g
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento FC
Collegamento elettrico 1, numero di poli	40
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a scatto
Collegamento elettrico 2, del connettore	Connettore di spostamento dell'isolamento
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	1.5 A
Sezione nominale conduttore	0.13 mm ²
Sezione nominale del conduttore	AWG26
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Rinforzato con PBT
Materiale del contatto elettrico	Bronzo Bronzo