

Connettore maschio NECU-S-ECG4-HX-Q3

Codice prodotto: 570922

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Frequenza del collegamento	1
Tipo di montaggio	Aggancio
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore maschio diritto/connettore di spostamento dell'isolamento Progettazione quadrata
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	3 A
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Diametro del singolo filo	0.07 mm
Diametro filo	0.8 mm...1 mm
Sezione del conduttore	0.14 mm ²
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	PBT PC
Materiale del contatto elettrico	Bronzo
Guaina isolante ammessa	PP PVC TPE-E