



Connettore maschio
NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

Codice prodotto: 570955

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101 EN 61984
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frequenza del collegamento	50
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	18 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Circolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettori maschio
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico 1, numero di poli	4
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite con zigrinatura esagonale e longitudinale di 18 mm
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore	Morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Immunità alle sovratensioni	2.5 kV
Raccordo pressacavo	Pg7
Diametro cavo ammesso	2.5 mm...2.9 mm
Sezione del conduttore	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	PA
Materiale ghiera	PA
Materiale del contatto elettrico	Ottone Rivestito in bronzo bianco