Blocco di collegamento
CPX-AB-1-7/8-DN

Codice prodotto: 571052



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni (P x L x H)	65,5 x 30,5 x 62 mm
Tipo di montaggio	Con foro passante
Peso prodotto	205 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Interfaccia Fieldbus	Sub-D, a 9 poli, connettore femmina
Collegamento elettrico	A 5 poli Connettore rotondo a innesto 7/8''