

Tubo in plastica
PAN-MF-4X0,75-SW-500
Codice prodotto: 572091

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	15 mm
Diametro interno	2.5 mm
Raggio minimo di curvatura	10 mm
Conforme allo standard	DIN 73378-PA12-PHL
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...3.1 MPa -13.775 psi...449.5 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...31 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olio minerale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.008 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto O.D. 4 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 65 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PA12-P