


## Connettore a innesto QBM-5/32T-1/8-U

Codice prodotto: 572279

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Mini                                           |
| Dimensione nominale                                              | 0.094 in                                       |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                      |
| Progettazione                                                    | Esecuzione diritta                             |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 10                                             |
| Design                                                           | Principio push-pull                            |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>13.775 psi...145 psi      |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | 0.95 bar...10 bar                              |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364 zona III                             |
| Temperatura ambiente                                             | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F                 |
| Peso prodotto                                                    | 0.071 oz                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Per tubo diametro esterno 5/32"                |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno tubazione 1/8"            |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | grigio                                         |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo                                                  | PBT                                            |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                            |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                            |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega              |