


**Adattatore
VMPAL-FSP-G1/4**

Codice prodotto: 572381

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa -13.05 psi...145 psi
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	63 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Cartuccia 20 mm
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto