

Strozzatore fisso VMPA-FT-NW0.3-10

Codice prodotto: 572544

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore
Collegamento pneumatico, porta 1	Sottobase
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard in direzione del flusso	3.5 l/min...5.5 l/min
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Dimensione nominale	0.3 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...40 °C
Temperatura del fluido	-5 °C...60 °C
Peso prodotto	0.06 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale vite cava	Lega di alluminio battuto