

Raccordo a innesto a Y QBMY-1/4T-5/32-U

Codice prodotto: 573074

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Mini
Dimensione nominale	0.118 in
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Forma a Y
Dimensioni del pacchetto	10
Design	Principio push-pull
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
Peso prodotto	0.176 oz
Collegamento pneumatico, porta 1	Per tubo diametro esterno 1/4"
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 5/32"
Colore dell'anello di rilascio	grigio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale della guarnizione del tubo	NBR
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega