


# Raccordo a innesto a L, lungo QBMLL-M5-1/8-U-M

Codice prodotto: 574302

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                       |
| Dimensione nominale                                              | 0.098 in                                       |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Anello di tenuta                               |
| Progettazione                                                    | Forma a L, lunga                               |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 0                                              |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>13.775 psi...145 psi      |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | 0.95 bar...10 bar                              |
| Classificazione marittima                                        | Certificato See                                |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364 zona III                             |
| Temperatura ambiente                                             | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F                 |
| Coppia nominale                                                  | 0.5 Nm                                         |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale                    | ± 10%                                          |
| Peso prodotto                                                    | 0.282 oz                                       |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono esterno SW8                            |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio M5                             |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno tubazione 1/8"            |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | grigio                                         |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo                                                  | PBT                                            |
| Materiale guarnizione filetto                                    | NBR                                            |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                            |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega              |