


# Blocchetto di collegamento VABM-L1-18W-G38-16

Codice prodotto: 574478

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                             | Valore                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensioni griglia                                         | 19 mm                                                |
| Numero max di posti valvola                                | 16                                                   |
| Pressione d'esercizio                                      | -0.09 MPa...1 MPa                                    |
| Pressione di lavoro                                        | -0.9 bar...10 bar                                    |
| Approvazione                                               | Marchio di fabbrica RCM<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                   | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione            |
| Conformità PWIS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Coppia di serraggio max. del fissaggio su guida DIN        | 1.5 Nm                                               |
| Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola | 1.18 Nm                                              |
| Coppia di serraggio max. fissaggio a parete                | 3 Nm                                                 |
| Peso prodotto                                              | 2315 g                                               |
| Attacco del servopilotaggio 12/14                          | M5                                                   |
| Scarico del servo pilotaggio 82/84                         | M5                                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                           | G3/8                                                 |
| Collegamento pneumatico, porta 2                           | G1/4                                                 |
| Collegamento pneumatico, porta 3                           | G3/8                                                 |
| Collegamento pneumatico, porta 4                           | G1/4                                                 |
| Collegamento pneumatico, attacco 5                         | G3/8                                                 |
| Nota sui materiali                                         | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)            |
| Materiale blocco di collegamento                           | Lega di alluminio battuto                            |