

Distributore multipolare NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Codice prodotto: 574586

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	24 mm
Altezza	23 mm
Lunghezza	87 mm
Indicazione di stato pronto	LED verde
Indicazione di stato	LED giallo
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	58 g
Collegamento elettrico 1	Connettore femmina dritto, M8, 3 poli
Collegamento elettrico 2	Connettore a innesto dritto M12x1, a 8 poli
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	3 A
Corrente max. per posizione plug-in	2 A
Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Materiale corpo	Rinforzato con PBT
Colore corpo	grigio
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale del contatto elettrico	Nichelato e dorato
Materiale connettore femmina	Ottone nichelato