


Connettore maschio NECU-S1W9-C2-APB

Codice prodotto: 574589

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	4-40 UNC-2B
Peso prodotto	57.48 g
Interfaccia Fieldbus	Sub-D, a 9 poli, connettore femmina
Collegamento elettrico 1	Connettore maschio sub-D, 9 poli
Collegamento elettrico 2	Terminale IDC
Baud rate	12 Mbit/s
Diametro cavo ammesso	8 mm 8 mm
Sezione del conduttore	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	75% a 25°C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Rinforzato con PC