


Piastra di scarico verticale VABF-L1-P7A13-M7

Codice prodotto: 574594

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	10.5 mm
Numero max di posti valvola	1
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	0.45 Nm
Peso prodotto	220 g
Collegamento pneumatico, porta 3	M7
Collegamento pneumatico, attacco 5	M7
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	Lega di alluminio battuto