

Connessione Fieldbus CDPX-F-CO

Codice prodotto: 575301

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Profondità di fissaggio | 24 mm |
| Altezza | 91 mm |
| Lunghezza | 41 mm |
| Approvazione | C-Tick Omologazione c UL us (OL) |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C...70 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 5 - 85 % Non condensante |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | 0 °C...50 °C |
| Peso prodotto | 150 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Connessione fieldbus | CANopen |
| Interfaccia fieldbus, sistema di collegamento | Connettori maschio Sub-D A 9 poli |
| Connessione Fieldbus, velocità di trasmissione | 9,6 kbit/s a 1 Mbit/s |