


Valvola temporizzatrice VZ-3-PK-3

Codice prodotto: 5755

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	2 mm
Tipo di azionamento	Pneumatico
Design	Valvola a otturatore con ritorno a molla
lap	Lacune
Nota sulla dinamizzazione forzata	Frequenza di commutazione min. 1/settimana
Pressione di lavoro	2.5 bar...8 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	90 l/min
Tempo di ritardo regolabile	0.25 s...5 s
Durata della pausa per il reset	55 ms
Precisione di ripetizione dell'impostazione dell'ora	± 0,5 s
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	150 g
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale Sul telaio di montaggio Una delle due:
Attacco pneumatico	PK-3
Materiale corpo	Zinco pressofuso