

Copertura SAMH-S-N8-L-SC

Codice prodotto: 575818

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Per scanalatura a T
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Tipo di montaggio	Aggancio Inseribile nella scanalatura dall'alto
Peso prodotto	0.39 g
Materiale della calotta di copertura	PA
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L